



AGITADORES QUADRADOS



**COM TIMER
60 MINUTOS**



SEM TIMER



**PENEIRAS
GRANULOMÉTRICAS**



**PENEIRAS
3",5",8"**

ROSETAS E CABOS DRESSADORES



AGITADOR QUADRADO



BERTEL Indústria Metalúrgica Ltda.

Av. Paulicéia, 2.000

Bairro: LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP CEP 07700-000

C.N.P.J. 52.140.407/0001-18 - I.E. 239.004.816.113

Tels.: (11) 4441-8044/ 8124/ 8331 Fax. 4441-8240

www.berTEL.com.br

Seu agitador contém:

1 Tampa



1 Fundo



2 Hastes

1 Travessa

Bica
(OPCIONAL)

MONTAGEM

Parafusa-se as Hastes na base do agitador

As peneiras devem ser encaixadas uma sobre a outra. Em primeiro lugar coloca-se o Fundo no aparelho ou quando necessário a bica

Depois a peneira de menor malha até a de maior malha. pôr fim a Tampa

Em seguida encaixa-se a Travessa, e efetua o travamento com as travas rosqueadas para evitar o deslocamentos das peneiras encaixadas.

REGULAGEM

ADEQUAR O TEMPO DE NECESSÁRIO PARA O PENEIRAMENTO EXCLUSIVO DO CLIENTE UTILIZANDO O TEMPORIZADOR

(TEMPO MÍNIMO DO TEMPORIZADOR 1 MINUTO E 20 SEGUNDOS)



AGITADOR DE PENEIRAS PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Finalidade

Aparelho destinado a efetuar ensaios de separação de materiais sucessíveis a serem classificados pelo tamanho de seus grãos.

Descrição Geral :

Possui um temporizador com desligamento automático de 0 à 60 minutos



O agitador permite o uso de até **6** peneiras de :
50 X 50 X 10 (altura)

Quando necessário cliente poderá solicitar a bica
(**Péça opcional**)



Para ligar o aparelho apertar tecla
(TECLA VERDE)

Quando da necessidade de desligamento apertar tecla (TECLA VERMELHA)



INSTALAÇÃO

O aparelho é fornecido com cabo de alimentação sem tomada e com os fios devidamente expostos.



Recomenda-se que se destine uma linha trifásica 220 V exclusiva para o aparelho.

Esta linha deve conter disjuntores com capacidade máxima (10 A) cada e relê térmico para desarme automático em caso de falta de energia e ou sobrecarga da máquina.

Obs : Caso se opte por utilização de tomada, verificar se a linha elétrica dessa tomada segue as especificações acima